

组织捣碎机



高性能不锈钢切割刀片组件
适配MICROTRON® MB 550和MB 800

技术参数

处理量(水)	MB 550: 125, 250, 500, 1000 ml MB 800: 2000 or 4000 ml
电机	集电器 (H型) 无齿轮直驱 自动安全系统
功率	MB 550: 550 W MB 800: 800 W
速度范围	MB 550: 1000 ~ 15000 rpm MB 800: 1000 ~ 17000 rpm
噪音水平(空载)	MB 550: 72 dB(A) / 15000 rpm MB 800: 79 dB(A) / 17000 rpm
电压	230 V ± 10 %, 50Hz / 60Hz 120 V ± 10 %, 60Hz
相对湿度	存放湿度 ≤ 80% 工作湿度 ≤ 80%
工作温度	0 ~ 40
防护等级	IP 20
尺寸 (H/ø)	MB 550: 245 mm / ø190 mm MB 800: 245 mm / ø190 mm
重量	MB 550: 4.4 kg MB 800: 5.3 kg
EMC标准	EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995, EN 60335-2-64:1997
安全标准	符合EN 60335-1的一级安全保护



应用范围

- 与液体混合，分散，均质，乳化
- 混合可切割材料

- 用于质量控制/分析的样品制备
- 食品等污染物分析

此列表提供了一小部分可能的应用范围

提供处理可切削材料的解决方案，可以选择多种规格容器，满足不同实验要求，集成安全系统，使用安全可靠。

驱动器

订货号	描述
MICROTRON® MB 550, 不带混合附件和保护盖	
36010005	230V/EU-电源线
MICROTRON® MB 800, 不带混合附件	
36010003	230V/EU-电源线



MB 550



MB 800

MICROTRON® MB 550 玻璃均质杯

订货号	型号	描述
36050005	MBA 125	工作容积：125ml
36050010	MBA 250	工作容积：250ml
36050015	MBA 500	工作容积：500ml
36050020	MBA 1000	工作容积：1000ml



125ml

250ml

500ml

1000ml

MICROTRON® MB 550 玻璃保护罩

订货号	型号	描述
36050025	MBH 125	高度：86mm
36050030	MBH 250	高度：128mm
36050035	MBH 500	高度：149mm
36050040	MBH 1000	高度：228mm



MICROTRON® MB 800 不锈钢均质杯

订货号	型号	描述
36050050	MBA 2000	工作容积：2000ml
36050055	MBA 4000	工作容积：4000ml



2000ml



4000ml

KINEMATICA AG

瑞士KINEMATICA 中国区代理

地址：上海市闵行梅强路255号5栋1014-1016

邮编：201104

电话：+86 21 5186 3217

传真：+86 21 6129 3752

邮箱：sales@shiraysci.com

网址：www.shiraysci.com