

株式会社 日本精机制作所

NISSEI ACE 破碎乳化机 AM系列




株式会社日本精机制作所 (NIHONSEIKI KAISHA LTD.) 研制开发的NISSEI ACE 破碎乳化机, 选用优异性能的电机和材料, 克服了传统设备的不足, 使其性能得到大大提高, 高效实用。多年来已经广泛应用于国家及省市兽药监察所、药检所、商品检验检疫局、食品药品加工企业等。

应用

花生、豆类、坚果、胶囊、药片、可可粒、冷冻食品、种子、糖果、谷物、贝壳、海产品、土壤、狗粮、乳液、油漆、油水化合物 ...

特点

特殊设计, 可处理多种特征样品 (软、硬、干、水/油)
 样品的粗粉碎, 细研磨, 均化、乳化、混合
 五种不同容量样品杯, 材质有不锈钢和玻璃可选
 电子调速装置, 指针式转速表显示, 机械定时
 多种试样在短时间内可以连续处理
 外部冷凝容器可盛放冰水, 有效降低样品均质过程中产生的热量
 钢制刀具与样品杯非常容易清洗, 可高温高压灭菌



技术参数

功率	100W
转速	0~18,000rpm
处理量	5~1,000ml
定时	0~15min或连续
转速控制	机械控制/指针显示
电源	AC220V, 50/60Hz, 1.0A
尺寸	250W×245D×380H mm
重量	约6kg



配件



30ml玻璃



30ml不锈钢



100ml玻璃



100ml不锈钢



200ml不锈钢




500ml不锈钢



1000ml不锈钢

组合套装

注：除30ml和100ml刀头通用，其它组合套装（刀头、样品杯、冷凝容器）根据容量对应配套。



订货信息

订货号	型号	配置
S01580	AM-1	处理量：5~30ml；主机，30ml钢制样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01581	AM-2	处理量：5~30ml；主机，30ml玻璃样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01582	AM-3	处理量：30~100ml；主机，100ml钢制样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01583	AM-4	处理量：30~100ml；主机，100ml玻璃样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01584	AM-5	处理量：5~100ml；主机，30ml、100ml钢制样品杯各1个，钢制刀具各1把，冷凝容器各1个
S01585	AM-6	处理量：5~100ml；主机，30ml(玻璃)、100ml钢制样品杯各1个，钢制刀具各1把，冷凝容器各1个
S01586	AM-7	处理量：100~500ml；主机，500ml钢制样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01587	AM-8	处理量：5~500ml；主机，30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个，钢制刀具各1把，冷凝容器各1个
S01588	AM-9	处理量：5~500ml；主机，30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个，钢制刀具各1把，冷凝容器各1个
S01589	AM-10	处理量：500ml~1L；主机，1000ml钢制样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个
S01590	AM-11	处理量：5ml~1L；主机，30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml钢制样品杯各1个，钢制刀具各1把，冷凝容器各1个
S01591	AM-12	处理量：100~200ml；主机，200ml钢制样品杯1个，钢制刀具1把，冷凝容器1个

注：主机不单独销售，可单独选购任意容量的配件