

混匀



涡旋混合器

LSE™ 涡旋混合器

可变速LSE涡旋混合器，在最小振动幅度下，确保快速、有效混匀。此装置带有强劲平衡制动电机、“连续式”或“触控式”两种混匀模式。配件适用于所有常见取样管和容器。

- ▶ 柔和至强力多档混匀速度可选择
- ▶ 优化的平衡制动，使振动降到最低程度
- ▶ 轻巧、便携
- ▶ 适用于所有标准微量管和离心管的接头
- ▶ 根据不同试管和多孔板选用合适的接头
- ▶ “连续式”或“触控式”两种混匀模式
- ▶ 保修期两年

涡旋混合器订购信息

货号	描述	电压	插头类型	速度 (rpm)	重量 (kg)	尺寸 (cm)	个/盒
6775	LSE 涡旋混合器	120V, 50/60Hz	美标	0-3400	2.2	14×16×13	1
6776*	LSE 涡旋混合器	230V, 50/60Hz	欧标	0-2850	2.2	14×16×13	1
6777	LSE 涡旋混合器	230V, 50/60Hz	英标	0-2850	2.2	14×16×13	1



LSE™ 涡旋混合器的接头

配件

货号	描述	数量/箱
480100	用于处理大量试管的可选附接头，3英寸	1
480101	用于24×1.5/2.0 mL 管、24×0.5 mL 管和32×0.2 mL 管 (或 4联管) 的可选接头	1
480102	用于1个微孔板或64×0.2 mL 管或0.2 mL 8联管的可选接头	1
480103	用于8×15 mL 和8×12/13 mm 直径管的可选接头	1
480104	用于6×50 mL 管的可选接头	1
480105	用于水平固定的12×1.5/2.0 mL 管的可选接头	1
480106	用于水平固定的4×15 mL 管的可选接头	1
480107	用于水平固定的2×50 mL 管的可选接头	1

*中国地区适用；如选配其他规格电压涡旋混合器，需适用变压器。

LSE™ 数字显示微孔板摇床

数字显示微孔板摇床可对振荡速度和运行时间进行精确控制。单个控制按钮可同时设置振荡和时间参数，LED数字屏显示。底座坚实，马达密闭，确保操作安静无振动。

不锈钢平台可容纳多达4个微孔板（标准或深孔），摇床在4℃到65℃的控温环境中可安全使用。



数字显示微孔板摇床

- ▶ 可放置4个微孔板
- ▶ 用于悬浮、混匀或涡旋的3mm 轨道
- ▶ 3位数字显示屏，单个旋钮控制
- ▶ 可置于冷藏室或孵箱内使用
- ▶ 保修期两年

数字显示微孔板摇床订购信息

货号	描述	电压	插头类型	速度 (rpm)	重量 (kg)	尺寸 (cm)	个/箱
6780-4	LSE 数字显示微孔板摇床	120V, 50/60Hz	美标	100-1400	4.3	16.8×27.9×15.3	1
6781-4*	LSE 数字显示微孔板摇床	230V, 50/60Hz	欧标	100-1200	4.3	16.8×27.9×15.3	1
6782-4	LSE 数字显示微孔板摇床	230V, 50/60Hz	英标	100-1200	4.3	16.8×27.9×15.3	1

*中国地区适用；如选配其他规格电压摇床，需适用变压器。