



迷你离心机

## Corning® LSE™ 迷你离心机

Corning LSE 迷你离心机，台式离心机，体积小，固定转速为 6,000 rpm (RCF 2,000 x g)，主要用于微量样品的快速离心。

- ▶ 转子替换方便，无需工具
- ▶ 电动停止按钮，减速快，提高样品制备效率
- ▶ 轻巧而坚固的设计，有效节约和利用实验室空间
- ▶ 双重盖子开关，确保操作安全
- ▶ 符合人体工程学设计，操作舒适
- ▶ 认证：CE、cTUVus
- ▶ 保修期两年

货号	描述	电压	插头类型	转速 (rpm)	重量	尺寸 (长×宽×高 cm)	数量/箱
6770	LSE 迷你离心机	110-240V , 50/60Hz	通用	6,000	1.1 kg	12.2×14.8×17.4	1

该产品含如下配件 (可单独出售):

货号	描述	数量/箱
6770-RT	转子，可装载 8 支 1.5/2.0 mL 离心管	1
6770-RTS	转子，可装载 4 支 8 连管	1
6770-RTA.20	转子 (货号 6770-RT) 适配器 0.20	8
6770-RTA.25	转子 (货号 6770-RT) 适配器 0.25	8
6770-RTA.5	转子 (货号 6770-RT) 适配器 0.5	8
401025	电源适配器，24V	1

## LSE™ 高速微型离心机



高速微型离心机

LSE 高速微型离心机具有易于使用的数字控制界面，以及用于快速分离核酸和蛋白质的高速性能。可通过两个控制旋钮精确地设定转子速度和运行时间，双LED显示屏显示参数。按下“速度/G力”旋钮可在rpm和G力之间切换显示。

LSE 高速微型离心机包含无电刷电机和独特空气冷却系统，即使在最大速度下长时间运行，也能将噪音和样品热量降到最低。

- ▶ 加速快，最大速度13,300 rpm/16,300×g
- ▶ 适用于24×1.5/2.0 mL 离心管转子，样品易于取放
- ▶ 精确的数字控制系统
- ▶ 速度设定：转速 (rpm) 或离心力 (g)
- ▶ 产热少，噪音低
- ▶ 保修期一年

LSE 高速微型离心机订购信息

货号	描述	电压	插头类型	速度 (rpm)	重量 (kg)	尺寸 (cm)	个/箱
6765-HS	LSE 高速微型离心机	120V, 50/60Hz	美标	500-13,300	8.1	23.5×29.3×21.6	1
6766-HS*	LSE 高速微型离心机	230V, 50/60Hz	欧标	500-13,300	8.1	23.5×29.3×21.6	1
6767-HS	LSE 高速微型离心机	230V, 50/60Hz	英标	500-13,300	8.1	23.5×29.3×21.6	1

\* 中国地区适用；如选择订购120V 规格离心机，客户需自行准备变压器。