



# 台式水分活度仪

# EZ-200

1983年开发第一台电阻式水分活度仪



 **FREUND** 友谊



## 特点

- 高清触摸彩屏，简单直观，操作更高效
- 精密的电阻式传感器，稳定耐用，且不易受酒精影响
- 检测速度快，大多数样品可在10分钟内完成测试
- 自动保存测试结果，并支持USB硬盘数据导出功能
- 可实时自动绘制样品数据曲线图
- 预设校准程序功能，可轻松实现单点或多点校准
- 探头保护滤片，有效抑制因酸性物质而导致传感器性能退化（选配）
- 探头可轻松拆卸，便于用户自行更换或校对，清洁维护更方便



扫码看视频

## 智能触摸屏



## 技术参数

测试原理	电阻传感器法
测量时间	<10分钟
测量范围	0.10~0.98 aw
测量精度	± 0.01 aw (25°C)
分辨率	内部测量: 0.001 aw, 屏显: 0.01 aw
温度精度	±0.1°C
校准	4点 (0.328, 0.529, 0.753, 0.930 aw) / 25°C
数据存储	100组
外形尺寸	165×130×270mm
重量	4.3 kg
电源适配器	AC100~240V, 50/60Hz, DC 24V, 0.65A
使用环境	15-35°C (建议25°C), 相对湿度: 10-70%
标准配置	包含主机, 样品盒(5个), 校准液套装, 密封油脂, 干燥剂, 电源适配器, 出厂证书, 操作手册
可选配件	样品盒(10/包), 探头保护滤片(10/盒), 密封油脂, 密封圈(2/包), 水活度探头套件

