

1L 实验室组织捣碎机及配件

型号：LB20ES/LB20EG

容量：1L/1.2L

开关设置：速度可调0-2000rpm，用于混匀，搅拌，匀浆，或是均质


底座：环氧树脂涂层

容器：带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20ES

带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20EG

高度：38/40.5cm

重量：4.3/5.2kg



CAC32 1.2L玻璃容器

耐热玻璃，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子

CAC33 1L不锈钢容器

不锈钢容器，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子

CAC48 1.2L玻璃容器

耐热玻璃，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子，用于8009G

CAC25 1L不锈钢容器

不锈钢容器，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子，用于8009S

CAC19 1.4L容器

聚碳酸酯容器，带盖子，道具等组件子

CAC64 500mL容器

500mL聚碳酸酯容器旋盖，标准的捣碎机配件

特殊配件for 1L/1.2L捣碎机

003549 带Carbon轴承和聚四氟乙烯清洗刷的捣碎机配件

501088 带聚四氟乙烯清洗刷的捣碎机配件

技术参数

货号	替换容器	电源要求	最大功率	电机、刀具	转速	CE认证
800S	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800G	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
800EG	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
8010S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8010EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20ES	S.S.CAC33	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20EG	Glass CAC32	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是

组织捣碎机特殊容器和配件



SS110 粉碎机

- 不锈钢容器
- 不锈钢底座
- 医用级塑胶密封盖子
- 75g 干式容量
- 10S内将10个米粒大小的块状物粉碎成粉末物料
- 适用于所有1L Waring 组织捣碎机



SS115 干式粉碎容器

- 不锈钢容器，单层不锈钢盖子，带有圆头柄
- 不锈钢底座
- 独特的刀头，用于干式的均质和粉碎
- 大约500mL的工作容量
- 可应用转接器连接大马力电机粉碎难破碎的某些物质



SS510S 1L密封盖容器

- 不锈钢容器，环形密封垫片，保证盖子的密封性
- 两个螺口来固定盖子，保证密封
- 盖上设有不锈钢栓孔用于取样
- 组件可进行高压消毒
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



SS515 1L不锈钢容器

- 1L不锈钢容器，单层不锈钢盖子
- 标准的刀具配件，带聚四氟乙烯垫片
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



SS610 1L不锈钢容器

- 容器杯与CAC33相同，盖子为单层不锈钢盖子，带有圆头柄
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



AS1 1L的防腐的分散容器

- 不锈钢容器，环形密封垫片，保证盖子的密封性聚四氟乙烯轴承
- 底部夹层，用于工作中水循环冷却



SS510C 带底部冷却功能的不锈钢容器

- 1L不锈钢容器
- 标配不锈钢盖子
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



SS510F/SS610F 1L消泡配件

- 可调挡板，用于操作过程中泡沫的消除
- SS510F适用于SS515和SS510C
- SS610F适用于SS610和带把手的标准不锈钢容器
- 标配有盖子和垫片



MCC3 带冷却夹套的小型不锈钢容器

- 50-250mL
- 弹性塑胶盖子



MC1-MC2-MC3 小型容器

- 不锈钢容器，底座，用于处理小容量样品
- 标准不锈钢刀头配件
- 医用级塑胶密封盖子
- 三种型号：MC1 (12-37mL)MC2 (37-110mL)MC3 (50-250mL)



SS510T/SS610T 1L温度控制器

- 不锈钢螺管，由于1L不锈钢容器
- 配有盖子和垫片
- 在工作过程中水通过螺管内循环起到冷却控温作用
- SS510T适用于SS515和SS510C
- SS610T适用于SS610和标准的带把手1L不锈钢容器

带聚四氟乙烯垫片的刀具 (用于小型容器)

- 501699 用于MC1
- 501700用于MC2
- 501701用于MC3